



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
 ul. Górowska 32  
 64-100 Leszno  
 Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
 Serwis: +48 782 844 000  
 Fax: +48 65 527 01 67  
 E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
 Krzysztof Wybieralski  
 +48 882 762 006  
[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Medical Stool Coburg Medicalift 3030 (New)

- New
- Made in Germany,
- Special surgical chair suitable for all areas of surgery, particularly microsurgery
- Stainless steel safety base with 5 anti-static twin rollers
- Chrome foot ring
- Upper part can be rotated and locked into position
- Back rest can be adjusted by 7cm
- Comfortable upholstery, anti-static, black
- Height adjustment with maintenance-free hydraulic pump lever, lifting height: 19 cm
- Seat height: 53 - 72 cm
- **Additional Equipment (paid):**
  - pair of upholstered operator armrests 2030
  - central stop bar
- Technical Passport,
- 24 months warranty



	<p><b>KOŁOWY FUNKCJONALNY STOŁ</b>          Stół funkcyjny z siedziskiem regulowanym, siedzisko i oparcie przesuwalne wzdłuż pionowej osi. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające.</p> <p><b>Model: 3030, 3030A, 3030B, 3030C, 3030D, 3030E</b></p>
	<p><b>KOŁOWY FUNKCJONALNY STOŁ</b>          Stół funkcyjny z siedziskiem regulowanym i oparciem przesuwalnym. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające.</p> <p><b>Model: 3030, 3030A, 3030B, 3030C, 3030D, 3030E</b></p>
	<p><b>KOŁOWY FUNKCJONALNY STOŁ</b>          Stół funkcyjny z siedziskiem regulowanym i oparciem przesuwalnym. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające.</p> <p><b>Model: 3030, 3030A, 3030B, 3030C, 3030D, 3030E</b></p>
	<p><b>KOŁOWY FUNKCJONALNY STOŁ</b>          Stół funkcyjny z siedziskiem regulowanym i oparciem przesuwalnym. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające. Wyposażony w podkładki antyprzeciekające i antyprzeciekające.</p> <p><b>Model: 3030, 3030A, 3030B, 3030C, 3030D, 3030E</b></p>