



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa operacyjna LED EMALED 500 M (Mobilna) (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Lampa mobilna,
- Mobilna lampa EMALED 500 może być używana w gabinetach zabiegowych oraz salach operacyjnych,
- Dzięki mocy lampy możliwe jest wykonywanie zabiegów chirurgicznych wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne,
- **Zalety i funkcje lampy mobilnej EMALED 500 M:**
  - 4-stopniowe ustawianie ostrości za pomocą panelu sterowania,
  - 10-stopniowa regulacja jasności,
  - Tryb endoskopii,
  - Zmiana temperatury barwowej: 3500 - 5000 K (5 kroków) (opcjonalnie),
  - Wskaźnik laserowy (opcjonalnie),
  - Kamera Full HD (opcjonalnie),
  - Wysoka mobilność,
  - Wysoka jakość światła dzięki naturalnemu oddaniu barw,
  - Idealne oświetlenie obszaru operacyjnego,
  - Bezpieczny montaż wraz z łatwością manewrowania czaszą jak i ramieniem umożliwia komfortową pracę,
  - Długa żywotność diod elektroluminescencyjnych,
  - Ledwo zauważalne nagrzewanie się głowicy lampy,
  - Niskie koszty eksploatacji,
  - Minimalne zużycie energii,
  - Brak ruchomych części w głowicy lampy,
  - Niskie wymagania konserwacyjne,
  - Aluminiowa obudowa malowana proszkowo,
  - W zestawie dwa uchwyty do sterylizacji w autoklawie (dodatkowe można zamówić w dowolnym momencie),
- **Dane techniczne:**
  - Średnica czaszy 65cm,
  - Maksymalne natężenie światła (z odległości 1m) 120 000 lx,
  - Temperatura barwowa 4 500 K,
  - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra,
  - Moc głowicy lampy 60VA,
  - Natężenie światła regulowane w zakresie od 10% do 100%,
  - Napięcie wejściowe 100 - 240 V,
  - Zmienna ogniskowa,
  - 70 diod Led,
  - Waga głowicy lampy 9.5 kg,
  - Waga kompletnego systemu 47 kg
  - Moc głowicy lampy 60 VA,
  - Trwałość diod Led 50 000 h,
  - Dystans operacyjny 70 - 140 cm,
  - Częstotliwość 50 - 60 Hz,
  - Średnica pola świetlnego 18,5 - 35 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

