



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Uchwyt do montażu ściennego LMK-02 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Trwała stalowa konstrukcja zapewnia niezawodne działanie,
- Szybka i intuicyjna instalacja,
- Elastyczna regulacja nachylenia,
- Kompatybilny ze standardem VESA (maks. 440 x 330 mm),
- Zamykany drążek bezpieczeństwa (klódka nie jest dołączona),
- Nośność: do 80 kg,
- Dane techniczne:
 - Uchwyt:
 - Wyświetlacz: Monitory 32"-55",
 - Wzór montażu: Maks. 440x330mm,
 - Obciążenie:
 - Udźwig: 80,0 kg (176,4 funta),
 - Regulacja:
 - Przechył: -15° to 0°,
 - Budowa:
 - Materiał: Stal,
 - Kolor: Czarny,
 - Waga:
 - Waga netto: 3.8 kg (8.3 lb),
 - Waga brutto (1 zestaw): 4.4 kg (9.6 lb),

