



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ramię do montażu ściennego LMA-01 (Produkt nowy)

- Nowe,
- Trwała konstrukcja dla środowisk o dużym natężeniu ruchu użytkowników,
- Inteligentne zarządzanie kablami,
- Nachylenie od -30° do +30°,
- Obrót w lewo i w prawo o 180°,
- Składane ramię zapewnia więcej ustawień i kątów widzenia,
- Kompatybilne ze standardem VESA (maks. 400 x 400 mm),
- Udźwig: do 35 kg,
- Dane techniczne:
 - Uchwyt:
 - Wyświetlacz: Monitory 32" -65",
 - Wzór montażu: Max. 400 x 400 mm,
 - Obciążenie:
 - Udźwig: 35.0 kg (77.2 lb),
 - Regulacja :
 - Obrót (prawo/lewo): 90° / 90°,
 - Przechył: -15° to +15°,
 - Regulacja ramienia:
 - Maks. Odległość od ściany 562,0 mm (22,1"),
 - Min. Odległość od ściany 105,0 mm (4,1"),
 - Budowa:
 - Materiał: Stal, stop aluminium, plastik,
 - Kolor: Czarny i srebrny,
 - Wymiary:
 - Produkt (szer. x wys. x gł.): 500.0 x 450.0 x 105.0 mm (19.7" x 17.7" x 4.1"),
 - Opakowanie (szer. x wys. x gł.) (1 zestaw): 624.0 x 124.0 x 460.0 mm (24.6" x 4.9" x 18.1"),
 - Waga:
 - Waga netto: 7.8 kg (17.2 lb),
 - Waga brutto (1 zestaw): 9.3 kg (20.4 lb),

