



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa operacyjna trójramienna sufitowa z kamerą Full HD i dwoma lampami bez kamery IGNIS 160 CAM/160/160 C (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa do montażu sufitowego:
 - Na jednym ramieniu lampa z kamerą Full HD,
 - Na drugim ramieniu lampa bez kamery,
 - Na trzecim ramieniu lampa bez kamery,
- **Zalety i cechy lampy IGNIS 160 CAM/160/160 C:**
 - IGNIS 160 charakteryzuje się lekką, zwartą konstrukcją w kształcie koła,
 - Kopuła wykonana z aluminium malowanego proszkowo ze szkłem bezpiecznym w dolnej części,
 - Dwa uchwyty:
 - Sterylny uchwyt zapewnia możliwość ustawiania ostrości plamy świetlnej oraz umożliwia włączenie lampy przy jego poruszaniu,
 - Niesterylne uchwyty otaczają kopułę na długości większej niż 75 % jej obwodu, co niezależny zapewnia dostęp i czyni bardzo łatwym ustawianie położenia,
 - Budowa gwarantuje łatwość i czyszczenia,
 - Dzięki niewielkiej ilości elementów zewnętrznych jest dobrze zabezpieczona przed zalaniem cieczą i kurzem,
 - Unikalne rozwiązanie wbudowania dwóch paneli sterujących przeciwnie na kopule zapewnia dobry dostęp niezależnie od umiejscowienia operatora,
 - Dodatkowo panele umożliwiają sterowanie nie tylko parametrami światła, ale tylko parametrami obrazu (z wyposażeniem w kamerę rozdzielczości pełnej rozdzielczości full HD),
 - Lampa IGNIS 160 jest wyposażona w opcje świecenia światłem zielonym do przeprowadzania procedur endoskopowych,
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilania: 100-240V AC,
 - Natężenie oświetlenia w odległości 1m (E₁): 160 000 lx,
 - Regulowane natężenie oświetlenia: 25 ÷ 100%,
 - Wskaźnik oddawania barw R_a: 96,
 - Temperatura barwowa: 4000 K / 4400 K / 4800 K,
 - Średnica pola roboczego d₁₀: 240 mm,
 - Średnica pola roboczego d₅₀: 120 mm,
 - Regulowana średnica pola roboczego: TAK (uchwyt sterylne),
 - Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga: < 1°C,
 - Wgłębność oświetlenia L₁ + L₂:
 - 20%: 140 cm,
 - 60%: 85 cm,
 - Pobór mocy przez oprawę: 55W,
 - Ilość diod: 7 modułów (6+1) - 110 diod.
 - Średnica kopuły: 63 cm,
 - Klasa izolacji: I,
 - Stopień ochrony obudowy: IP 43,
 - Funkcja światła endoskopowego: TAK, zielone,
 - Maksymalne natężenie napromieniowania: 380 W/m²,
 - Żywotność źródła światła do 60 000 h,
- **Przy zamawianiu tej lampy wymagane jest dostarczenie informacji na temat parametrów monitorów lub innych urządzeń mających współpracować z kamerą lampy,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

