



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Dioptrymierz TW1080 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40W,
- **Dioptrymierz TW1080** charakteryzuje się bardzo łatwą obsługą, wysoką jakością wykonania oraz szybkim i dokładnym pomiarem,
- W pełni funkcjonalny: może mierzyć soczewki sferyczne i cylindryczne, soczewki bifokalne i trifokalne, soczewki progresywne (PPL), soczewki kontaktowe (CL) oraz kolorowe soczewki (okulary przeciwsłoneczne), których przepuszczalność przekracza 10%,
- Pomiar PD,
- Wbudowana drukarka termiczna (rozmiar papieru 38 mm),
- Ekran LCD czarno-biały o rozmiarze 320 x 240 px,
- Specyfikacja (zakres pomiaru):
 - sfera: od 0 do $\pm 25D$ (krok: 0.01D, 0.12D, 0.25D),
 - cylinder: od 0 do 10D (krok: 0.01D, 0.12D, 0.25D),
 - oś: od 0 do 180° (krok: 1°),
 - addycja: od 0 do 10D (krok: 0.01D, 0.12D, 0.25D),
 - pryzmy: od 0 do 10Δ (krok: 0.01Δ, 0.12Δ, 0.25Δ),
 - PD: do 80mm,
 - średnica soczewek: do 120 mm,
 - stała Abbego: od 20 do 60,
 - soczewki kontaktowe: od 0 do 25D, BC 6.00 to 9.00
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 22 x 27 x 42 cm,
- Waga: 7 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

