



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Schodofaż gąsienicowy TREPPENSTEIGER SA-S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2018 r.),
- Zasilanie poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 6V 20 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 210 W,
- **Schodofaż Standard SA-S** ułatwia pokonywanie schodów na zewnątrz lub w pomieszczeniach. Prowadzone przez jedną osobę pomocniczą gąsienice SA-S wspinają się po prostych schodach do nachylenia 35°, całkowicie bezpiecznie i bez wysiłku,
- **Wyposażony w:**
 - Ergonomiczne, zakrzywione uchwyty do prowadzenia schodofaża,
 - Zagłówek na rzep,
 - 2 gumowe gąsienice (szerokość 5 cm, dł. kontaktu z podłożem 68 cm), odporne na ścieranie o wysokim współczynniku tarcia, zapewniające przyczepność i nie pozostawiające śladów na powierzchni,
 - Sprężynowy hamulec elektromagnetyczny,
 - Wskaźnik stanu naładowania baterii,
 - Przycisk bezpieczeństwa,
 - Pas bezpieczeństwa pasażera,
 - Regulowany na wysokość uchwyt do zamontowania wózka inwalidzkiego,
- **Specyfikacja:**
 - Silnik: silnik prądu stałego z magnesami trwałymi,
 - Nachylenie schodów: max 35°,
 - Schody: ciągi proste,
 - Prędkość:
 - Wjazd: 6,1 m/min.,
 - Zjazd: 10,7 m/min.,
 - Maksymalny promień skrętu: 48,5 cm,
 - Czas pracy (min)/ładowanie:
 - W górę: 600 kroków / 30 min.,
 - W dół: 840 stopni /30 min.,
- W celu łatwiejszego transportu, schodofaż można podzielić na dwie części,
- Pasuje do większości wózków inwalidzkich dla dorosłych i dzieci,
- **W zestawie:**
 - Miernik schodów,
 - Kluczyk - 2 szt.,
 - Ładowarka,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 140 x 65 x 95 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 kg,
- Waga: 59 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

