



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



**Aparat USG ESAOTE MYLAB OMEGA (Powystawowy (demo))**

- Nowy, powystawowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej, (2019 r.),
- **Zakupiony 11.05.2022 r., użytkowany od 06.2022 do 12.2022 r.,**
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Esaote MyLab Omega** to wysokiej klasy, przenośny, multidyscyplinarny ultrasonograf o innowacyjnej i ergonomicznej konstrukcji,
- Zaawansowane urządzenie diagnostyczne o bardzo wysokim poziomie obrazowania zarówno 2D jak i w trybach dopplerowskich,
- Dedykowany każdemu rodzajowi działalności medycznej, doskonale sprawdzi się również w gabinetach: radiologicznych oraz ortopedycznych,
- Menu urządzenia w języku: angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Zalety urządzenia:**
  - Posiada możliwość obserwacji mikro-przepływów,
  - Przenośny dzięki czemu można go z łatwością przetransportować do osoby badanej,
  - Posiada wyjątkową elastyczność dzięki unikalnemu wbudowanemu ekranowi dotykowemu 15,6" Full HD oraz obrotowemu i pochylnemu monitorowi,
  - Szybko i łatwa obsługa,
  - Automatyzacja za pomocą zerowego kliknięcia,
  - Rozbudowana łączność,
  - Kompletne zaawansowane narzędzia kliniczne,
  - Dwa porty sond,
  - Zbudowany na nowym silniku i obsługiwany przez system Windows 10,
  - Wbudowane porty:
    - LAN RJ45,
    - USB - 4 szt.,
    - Wyjście video: HDMI,
- **Tryby obrazowania:**
  - 2D,
  - M,
  - CDI (Kolorowy Doppler),
  - PDI (Power Doppler),
  - PW (Doppler Pulsacyjny),
  - Dual mode,
  - THI (Obrazowanie Harmoniczne),
  - MikroV,
  - X flow,
  - Xview+,
  - Dicom,
- **Aparatu wyposażony w:**
  - **Mobilny wózek:**
    - Regulacja wysokości,
    - Uchwyty na sondy oraz żele,
    - Wygodny uchwyt do przewożenia,
    - Półka na akcesoria,
    - Cztery podwójne koła z hamulcami,
  - **Videoprinter MITSUBISHI P95DE** - jest szybką, cyfrową, monochromatyczną drukarką termiczną o wysokiej rozdzielczości,
    - **Specyfikacja:**
      - Długotrwałe głowice drukujące,
      - Druk termiczny - rzeczywisty fotorealizm - 256 stopni skali szarości,
      - Technologia Roll Type - wydruk na papierze z rolki o szerokości 110 mm,
      - Rozmiar wydruku: 100 x 75 mm (standardowo),
      - Szybkość drukowania: 1,9 sekundy,
      - Rozdzielczość druku: 325 PPI,
      - Wydruk z podziałem na 2 lub 4 części, Multiimage dla każdego formatu,
      - Wydajność drukowania: 254 wydruki w rozmiarze strony (1280 x 960),
      - Menu funkcji wyświetlane na wyświetlaczu LED,
      - Menu na panelu w języku angielskim,
      - Wydruk parametrów ustawień pod zdjęciem,
      - Tryb oszczędzania papieru (260 wydruków Normal z rolki),
- **W zestawie:**
  - Głowica liniowa SL 2323,
  - Głowica liniowa szeroka L4-15,
  - Głowica Convex AC2541,
  - Instrukcja obsługi w języku angielski (PDF),
  - Zasilacz 19 V, 9,47 A, 180 W AC/DC,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Aparatu w pozycji roboczej: 40 x 38 x 36 cm,
  - Z wózkiem: 68 x 52 x 114-143 cm,
- Waga aparatu z bateriami: ok. 7,6 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy, (przegląd wykonany w autoryzowanym serwisie do 05.10.24),**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

