



Wstrząsarka - amalgamator ULTRAMAT 2 SDI (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji australijskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 60 VA,
- **Wstrząsarka ULTRAMAT 2 SDI** jest urządzeniem do mieszania materiałów kapsułkowych, umożliwia dokładne i równomierne mieszanie, zapewniające optymalne właściwości kliniczne i wygodną aplikację stosowanych materiałów,
- W urządzeniu zastosowano sterowany mikroprocesorem licznik czasu z zakresem od 0 do 16 sekund,
- Wielofunkcyjny mieszalnik nadaje się do kapsułek z szkło-jonomerowymi, amalgamatami i cementami wszystkich typów i marek,
- Niski poziom wibracji,
- Mikrowyłącznik automatycznie zatrzymuje wstrząsarkę w momencie podniesienia pokrywy urządzenia,
- Częstotliwość pracy: 4600 cykli na minutę,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku: PL, EN, DE, PR, ES, FR, IT, LT, NL (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 22 x 17 x 18 cm
- Waga: 2,8 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

