



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Ultradźwiękowy lifting skóry HIFU SONOQUEEN NP-100 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SONOQUEEN** to najnowsza generacja technologii HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) – sfokuszowanych ultradźwięków o wysokiej częstotliwości do bezinwazyjnego, niechirurgicznego liftingu twarzy i ciała. Precyzyjna i skoncentrowana wiązka fali ultradźwiękowej pozwala dotrzeć do 3 warstw – skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i powięzi mięśniowej (SMAS), wywołując tym samym punkty termicznej koagulacji. Rozpoczyna to proces kolagenogenezy, regeneracji zwiędniętych włókien kolagenowych i obkurczenia tkanek, dając efekt wielowymiarowego ujędrnienia. Dzięki temu uzyskujemy spektakularny i trwały efekt napięcia aktywowany w głębokiej warstwie skóry.
- **Zastosowanie:**
  - Lifting twarzy i ujędrnianie ciała,
  - Napięcie delikatnej skóry w okolicach oczu
  - Ujędrnienie skóry w okolicy ramion,
  - Lifting wiotkiej skóry na brzuchu,
  - Uniesienie i ujędrnienie pośladków,
  - Wygładzenie skóry w okolicach ud i kolan,
  - Redukcja tzw. „drugiego podbródka”,
  - Rozświetlenie skóry,
  - Wygładzenie zmarszczek,
  - Spowolnienie procesu starzenia skóry,
- **SONOQUEEN** wyposażone jest w komplet specjalnych kartridży umożliwiających precyzyjne działanie na różnych głębokościach tkanki – 2,0 mm, 3 mm, 4,5 mm na twarzy i 6 mm na ciele.
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Głowica NP-100 HP,
  - Kartridż 2.0 mm,
  - Kartridż 3.0 mm,
  - Kartridż 4,5 mm,
  - Kartridż 6.0 mm,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 35 x 36 x 19 cm,
- Waga: 8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

