



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG FARUM MIDICARD (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 12V 0,9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Główne cechy:**
 - Prosta i intuicyjna obsługa,
 - Foliowany, czytelny panel sterowania,
 - Format zapisu: 3 lub 6 kanałów,
 - Ręczny lub automatyczny zapis krzywej EKG z możliwością wykonywania kopii,
 - Jednoczesny zapis z 12 odprowadzeń EKG,
 - Automatyczna eliminacja pełzania linii zerowej,
 - Sygnalizacja braku kontaktu elektrod,
 - Precyzyjny zapis elektrokardiogramów bez ryzyka zachodzenia na siebie poszczególnych sygnałów EKG,
 - Cyfrowa filtracja zakłóceń,
 - Funkcja AUTO-TEST,
 - Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru: 130 mm,
- **Wzmacniacz EKG:**
 - Interpretacja wejściowa: > 100 Mohm,
 - CMMR: > 100 dB,
 - Pasma rejestracji: 0,05...150 Hz (-3 dB),
 - Przetwornik A/C: 12 bitów / 1000 Hz - kanał,
 - Stała czasowa: 3,2 s,
 - Poziom napięcia stałego: ± 300 mV,
- Czułość pomiarowa: 5, 10, 20 mm/mV lub automatyczna,
- Prędkość wysuwu papieru: 5, 25, 50 mm/s,
- Cyfrowy filtr „antydryftowy”: ADF,
- Cyfrowy filtr „sieciowy”: programowany 50, 55, 60 Hz,
- Głowica termopisząca: 108 mm, 8 pkt./mm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 24 x 25 x 6 cm,
- Waga: 2,7 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

