



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autorefraktometr z keratometrem RODENSTOCK CX 800 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy produktu:**
 - Automatyczny, precyzyjny pomiar,
 - Automatyczne centrowanie,
 - Keratometria,
 - Pomiar średnicy źrenicy i rogówki,
 - Kolorowy, dotykowy ekran,
 - Zintegrowana drukarka,
 - Prosta obsługa,
 - Nowoczesne i precyzyjne rozwiązania technologiczne,
 - Szybki i precyzyjny pomiar,
 - Komfortowy podczas badania – błyskawicznie wykonuje serię pomiarów,
- **Dane techniczne:**
 - Pomiar mocy refrakcyjnej:
 - Zakres pomiaru: -25.00 D do +22.00 D (przy VD = 12.0 mm),
 - Krok pomiarowy: 0,01 D / 0,12 D / 0,25 D,
 - Cylindryczna moc refrakcyjna (C):
 - Zakres pomiaru: 0 D do $\pm 10,00$ D (przy VD = 12,0 mm),
 - Krok pomiarowy: 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D,
 - Astygmatyzm osiowy (A):
 - Zakres pomiaru: 0° to 180°,
 - Krok pomiarowy: 1°,
 - Pomiar krzywizny rogówki (K1, K2, AVG):
 - Zakres pomiaru: 5,00 mm do 11,00 mm / 30,68 D do 67,50 D (n = 1,3375),
 - Krok pomiarowy: 0.01 mm,
 - Astygmatyzm i oś rogówki (C, A):
 - Zakres pomiaru (C): 0 D do 10 D (n = 1,3375),
 - Zakres pomiaru (A): 0 ° do 180 °,
 - Obszar rogówki pomiarowej: $\varnothing$ 3,0 mm (przy 8.00 mm krzywiznie rogówki),
 - Zakres PD: 50 mm to 86 mm,
 - Minimalna średnica źrenicy: $\varnothing$ 2.0 mm,
 - Główna jednostka:
 - Wbudowana drukarka: Drukarka termiczna,
 - Wyjście: RS 232 C,
 - Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz LCD 5,7 ",
 - Podbródek: sterowany elektronicznie,
 - Wymiary i wymagania elektryczne:
 - Wymiary WDH: 297 x 500 x 448 mm,
 - Waga: Około. 17,0 kg,
 - Zasilanie: 100 VAC do 240 VAC,
 - Częstotliwość 50/60 Hz,
 - Pobór energii: 80 VA do 100 VA,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

