



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel operatora OPTOPOL TYP 650 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 220 V,
- Częstotliwość: 50Hz,
- Moc: 100 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze kremowym - posiada ślady użytkowania, delikatne przetarcie widocznie na zdjęciach (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja:**
 - Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie: 170 mm,
 - Manualna regulacja wysokości oparcia w zakresie: 270mm,
 - Regulacja oparcia: 20 °,
 - Regulacja podłokietników w zakresie: -90 / 0 / +17°:
 - Regulacja całego segmentu podłokietnika: -80 / 0 / +80°,
 - Regulacja obrotu bocznego podłokietnika 45 / 0 / 45 °,
 - Regulacja oparcia podłokietników na boki: 20 °,
 - Regulacja oparcia podłokietników w zakresie 270 °,
 - 2x kółka hamujące,
 - Wbudowany pilot nożny góra / dół,
- Wymiary:
 - Najniższa wysokość siedziska: 520 mm,
 - Najwyższa wysokość siedziska: 690 mm,
 - Oparcie pleców: 250 x 70 x 220mm,
 - Siedzisko: 410 x 410 x 60 mm,
 - Podłokietniki: 120 x 320 x 25 mm,
 - Podstawa: 510 x 600 mm,
 - Wysokość całkowita: 1170 mm,
 - Szerokość całkowita: 630mm,
- Waga: 54 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

