



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw TECNO-GAZ ONYX-B (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej, (2018 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1400 W,
- Całkowicie zautomatyzowany i szybki autoklaw **TECNO-GAZ ONYX B** posiada intuicyjny i czytelny system wyboru programów. Dostępne są wszystkie rodzaje cykli, w tym PRION i szybkie FLASH, a czytnik kart SD zapisuje dane sterylizacji, pozwalając na ich odczyt i archiwizację w komputerze. System standby skraca czas cyklu średnio o 30%, posiada również opóźniony program nocny. System P.I.D. kontroluje aktywnie poprawność procesu. Zminimalizowany pobór mocy gwarantuje wyjątkową ekonomię, a dzięki cichej pompie próżniowej pobór wody został ograniczony do minimum.
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Sterylizacja wsadów typu: A, B,**
 - Pojemność komory: 15 litrów,
 - Maksymalne obciążenie na cykl 5 kg,
 - Maksymalne ciśnienie: 2.4 bara,
 - Maksymalna temperatura: 138 °,
 - Wejścia w panelu tylnym:
 - Zasilania,
 - RS-232,
- **Cechy:**
 - System oszczędzania energii - Autoklaw Onyx B ma niskie zużycie energii, oszczędność kosztów i korzyści dla środowiska,
 - System PHD - wcześniejszego nagrzewania komory zwiększona szybkość cyklu i oszczędności czasu,
 - System P.I.D. - system automatycznej diagnostyki urządzenia. System ten gwarantuje stałą kontrolę i korelację parametrów w czasie rzeczywistym w razie nieprawidłowości działania,
 - Czytnik kart SD - cykle autoklawu zapisywane są na karcie SD a następnie łatwo udostępnione do odczytu dla każdej osoby, czytnik kart SD pozwala również na łatwą aktualizację oprogramowania autoklawu,
 - System odwróconej osmozy (opcja)- system pobiera wodę z sieci przefiltrowaną przez system odwróconej osmozy, rozwiązanie to eliminuje nam problem ciągłego dolewania wody destylowanej. Wyrzut wody może odbywać się również automatycznie, bezpośrednio do kanalizacji. System odwróconej osmozy jest dodatkową opcją do której należy doliczyć koszt filtrów,
 - Stand-by - Ogrzewanie wstępne - Układ wstępnego podgrzewania z funkcją stand-by utrzymuje temperaturę wstępną, a w związku z tym krótszy czas cyklu sterylizacji,
 - URA PLUS - Autoklaw jest autonomiczny, wyposażony w podwójny zbiornik na czystą wodę i ścieki. Jest gotowy do podłączenia do sieci wodociągowej poprzez system osmozy PURA Plus,
 - 7 Cykli Sterylizacji - Onyx B został zaprojektowany w celu racjonalizacji pracy operatorów sterylizacji, dlatego autoklaw jest wyposażony w cykle, które zostały wyraźnie pomyślane w celu poprawy zarządzania czasem i wymagań operatora w przychodniach,
 - Całkowicie Zautomatyzowane Cykle - Wszystkie cykle są całkowicie automatyczne, a wszystkie fazy są zarządzane przez zaawansowaną kartę wyposażoną w wydajny mikroprocesor. Każda faza (próżnia, podgrzewanie wstępne, czas ekspozycji, suszenie) jest monitorowana, tworzona jest kopia zapasowa i automatycznie zarządzana. Podczas cyklu nie ma interwencji człowieka,
 - System ID - Zintegrowany system uwierzytelniania operatora chroniony hasłem, umożliwiający, po zakończeniu cyklu, połączenie operatora ze sterylizowanym ładunkiem z wizualną identyfikacją operatora. To samo uwierzytelnienie jest również zgłaszane przez procedurę identyfikowalności ładunku,
 - **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku: włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 4szt. tacki o wymiarach: 182 x 284 x 17mm,
 - Karta pamięci SD z oprogramowaniem 2GB,
 - 1szt. uchwył na tacki,
 - Zawór,
 - Wymiary:
 - Rozmiar komory: Ø 245 mm / 320 mm,
 - Wymiary zewnętrzne: 474 x 497 x 650 mm,
 - Waga: 60 kg,
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

