



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Dioptrycz ESSILOR AXIL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka 6 V 20 W,
- **Cechy:**
 - Połączenie zalet dioptrycznego elektronicznego i lunetowego,
 - Wysoka precyzja pomiaru dioptrycznego lunetowego,
 - Wygoda odczytu,
 - Solidna i zwarta obudowa,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres pomiarowy:
 - + / - 25D,
 - + / - 9.75 CYL
 - + 9.75 ADD,
 - Automatyczny znacznik,
 - Drukarka,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 22 x 37 x 42 cm,
- Waga: 8.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



