



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit okulistyczny OPTOPOL 840 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- Żarówka: 12 V 55W,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Unit okulistyczny OPTOPOL 840** ułatwia codzienną pracę i pomaga zaoszczędzić przestrzeń w gabinecie lekarskim,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Manualna regulacja zagłówka w zakresie: 20°,
 - Manualna regulacja wysunięcia zagłówka w zakresie: 15 cm,
 - Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie: 49 – 66 cm,
 - Elektryczna regulacja oparcia fotela w zakresie: 90° – 17°,
 - Automatyczne pozycjonowanie oparcia nóg wraz z przechyłem oparcia fotela,
 - Manualny obrót fotela lewo/prawo w przedziale 20° / 0° / 20°,
 - Możliwość obrotu blatu pacjenta w zakresie 90°,
 - Podnózek pacjenta z możliwością schowania,
 - 2 wysuwalne podłokietniki,
 - Wysuwana szafka operatora,
 - Dodatkowe gniazdko na podłączenie oprzyrządowania,
 - Dodatkowy wbudowany kabel zasilający do podłączenia urządzenia,
 - Swobodna regulacja natężenia źródła światła,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Fotel:
 - Zagłówek: 28 x 16 x 10 cm,
 - Oparcie fotela: 49 x 66 x 12 cm,
 - Siedzisko fotela: 50 x 49 x 11.5 cm,
 - Stopień na nogi: 32 x 20 cm,
 - Zabudowa unitu:
 - Obrotowy blat operatora: 84 x 41 cm,
 - Blat operatora: 106 x 42 cm,
 - Wysuwana szuflada: 55 x 26 cm,
 - Wysokość lampy od podstawy: 186 cm,
 - Wymiary całkowite: 130 x 150 x 190/150 cm,
- Waga: 223 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

