



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna (argonowa) ERBE ICC 350 z APC 300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Płynna regulacja mocy,
 - Cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy,
 - Foliowany, łatwy w obsłudze panel sterowania,
 - **Posiada następujące funkcje:**
 - **Dwa rodzaje cięcia monopolarnego - max. 300 W:**
 - AUTO CUT - cięcie z automatyczną kontrolą napięcia,
 - HIGH CUT - ciecie przeznaczone szczególnie do tkanek o słabym przewodnictwie elektrycznym,
 - **Cztery rodzaje koagulacji - max. 120 W:**
 - SOFT COAG - dokładna kontrola procesu koagulacji i zapobieganie karbonizacji poprzez tryb koagulacji,
 - FORCED COAG - kiedy potrzebna jest szybka i efektywna koagulacja,
 - SPRAY COAG - odpowiedni do koagulacji gazem argonowym,
 - AUTO BIPOLAR - koagulacja bipolarna,
 - **Możliwość ustawienia 9 programów oraz programu „b”, max. 120 W,**
 - **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskimi,**
- **W komplecie:**
 - **Przystawka do koagulacji argonowej ERBE APC 300.**
 - Rekondycjonowana (używana),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji niemieckiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 28 W,
 - Regulowany przepływ gazu (argonu) od 0.1 l/min do 9 l/min
 - Ośmiu programów pracy,
 - Duży elektroniczny czytelny wyświetlacz,
 - **Mobilny wózek do diatermii ERBE:**
 - Schowek na dwie 5-cio litrowe butle (**brak butli w zestawie**),
 - Uchwyt na załącznik nożny
 - Cztery skrzętne kółka (2 z hamulcem),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi ERBE ICC 350 w języku angielskim (PDF),
 - Instrukcja obsługi ERBE APC 300 w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Kabel bipolarny (5 m) do szczypców,
 - Bipolarny adapter,
 - Przewód elektrody biernej - kabel neutralny,
 - Uchwyt elektrod monopolarnych (trzonek 4 mm) z przyciskami 4 m (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Reduktor ERBE z manometrem oraz wężyk gazowy z szybkozłączem:
 - Ciśnienie wejściowe: max. 200 bar / 2800 psi,
 - Ciśnienie wyjściowe: 2.5 bar / 35 psi,
 - Załącznik nożny ERBE,
 - Przewód łączący ICC z ACC ERBE,
- Wymiary całkowite: 45 x 47 x 110 cm,
- Waga: 75 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

