



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Piła oscylacyjna do gipsu HEBU HB8880 (Powystawowy (demo))

- Nowa, powystawowa,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 W,
- Piła oscylacyjna **HEBU HB8880** jest niezwykle poręczna i prosta w obsłudze dzięki czemu pozwala na precyzyjną pracę. Zestaw zasilany elektrycznie umożliwia szybkie i bezpieczne ściąganie opatrunków syntetycznych i gipsowych,
- Piła do cięcia gipsu medycznego to niezawodne narzędzie, które łączy w sobie bezpieczeństwo pacjenta, precyzję cięcia i wygodę obsługi. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, stanowi nieocenione wsparcie dla profesjonalistów medycznych w procesie usuwania opatrunków gipsowych,
- Specjalnie zaprojektowany mechanizm piły do cięcia gipsu minimalizuje ryzyko uszkodzenia skóry pacjenta podczas zabiegu. Ostrza piły wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej gwarantują precyzyjne cięcia gipsu. Mechanizm regulacji prędkości umożliwia dostosowanie szybkości cięcia do różnych rodzajów gipsu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja prędkości: TAK,
 - Prędkość silnika: ok. 12000 - 21000 min,
 - Oscylacja: 200-350 cykli/sek,
 - Poziom hałasu (klasa A): 75 dB,
 - Wibracje: Zwykle niższe niż 2,5 m/s²,
- **Cechy:**
 - Ryzyko zranienia pacjenta podczas pracy zminimalizowane,
 - Regulacja prędkości,
 - Prosta obsługa,
 - Łatwa wymiana tarczy,
 - Ściąganie opatrunków gipsowych i syntetycznych,
 - Posiada funkcję miękkiego startu,
 - Silnik chłodzony jest systemem cyrkulacji zimnego powietrza, co zabezpiecza również przed osadzaniem się pyłu gipsowego i resztek żywicy syntetycznej, zwiększając jego żywotność,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim,
 - Wbudowany przewód zasilający,
 - 2 ostrza o średnicy: 50 i 65 mm,
 - 2 szt. kluczyk 11 do mocowania ostrzy,
- Wymiary urządzenia: 8 x 9 x 25 cm,
- Waga: 1.6 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

