



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG ASPEL ACARD B5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 12 V / 0.7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Elektrokardiograf AsCARD B5** jest aparatem EKG 1-, 3-, 6- kanałowym umożliwiającym wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń,
- Przeznaczony jest do wykonywania badań EKG we wszystkich placówkach służby zdrowia,
- Obsługa aparatu jest prosta, a graficzna klawiatura ułatwia sprawne posługiwanie się elektrokardiografem,
- Zapis odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym z możliwością wykonania analizy i interpretacji,
- Niska waga i niewielkie gabaryty sprawiają, że elektrokardiograf można przenosić w dowolne miejsce,
- Aparat umożliwia wykonywanie badań spirometrycznych,
- **Specyfikacja:**
 - Wbudowany ekran LCD 2 x 24 znaki,
 - Menu aparatu w języku polskim,
 - Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6),
 - Czułość: 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV $\pm$ 5%,
 - Prędkość zapisu: 5/ 25/ 50 mm/s $\pm$ 5%,
 - Papier: termoczuły, bezpyłowy o szerokości 60 mm,
 - Sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod,
 - Wbudowane złącze RS-232,
- **W zestawie:**
 - Przewód EKG 10 – odprowadzeniowy,
 - Elektrody kończynowe klipsowe EKK – 4 szt.,
 - Elektrody przyssawkowe EPP – 6 szt.,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 19.5 x 25.5 x 7 cm,
- Waga: 2 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

