



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka do kaczek i basenów MEIKO TOPLINE 40 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 400 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 4.6 kw 16A,
- **MEIKO TOPLINE** służy do opróżniania, mycia i dezynfekcji kaczek, basenów oraz nerek szpitalnych,
- Całość zabudowana z stali nierdzewnej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Cztery programy pracy,
 - Ciśnienie wody z instalacji: 1 Bar,
 - Pojemność bojlera: 2.1 L,
 - Ciśnienie wody: 100-500 kPa,
 - Poziom hałasu: 50 db,
 - Temperatura wody myjącej: 45-60 °C,
 - 13 dysz w tym; 1 dysza teleskopowa, rotacyjna, 3 dysze do kaczek, 3 górne, 2 środkowe i 3 dolne dysze rotacyjne i 1 dysza do mycia naczyń z zewnątrz,
- **Czas trwania cykli:**
 - Program krótki: 4-5 min,
 - Program normalny: 5-6 min,
 - Program intensywny: 6.5-7 min,
 - (Możliwość modyfikacji i indywidualnych ustawień dodatkowych cykli pracy),
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: EN, DE,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający z wtyczką siłową 400 V,
 - Wąż doprowadzający zimną i ciepłą wodę,
- Wymiary: 140 x 60 x 90 cm,
- Waga: 95 kg,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**



