



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa szczelinowa YZ5FI (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 12 V / 30 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Okular o powiększeniu: 12.5x,
 - Regulacja dioptryczna: +3 / -5D,
 - Powiększenie: 6x / 10x / 16x / 40x / 25x,
 - Wbudowany punkt fiksacyjny,
 - Maksymalna regulacja wysokości podbródka w zakresie: 25 – 32 cm,
 - Swobodna regulacja rozstawu okularów,
 - Obrót szczeliny w zakresie 180°,
 - **Wbudowane filtry:**
 - Niebieski,
 - Zielony,
 - Neutralny,
 - Kobaltowy,
 - Amber,
- **Lampa szczelinowa umieszczona stoliku MDT:**
 - Regulacja wysokości w zakresie: 73 – 93 cm,
 - 3 stopniowa regulacja natężenia źródła światła,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Tonometr aplanacyjny,
- **Jeden z okularów posiada delikatne uszkodzenie nie przeszkadzające w komforcie użytkowania,**
- Wymiary całkowite: 45 x 66 x 143 cm,
- Waga: 38 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

