



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 44 B+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 44 B+ to model z podłączeniem wodociągowym,
- MELAG Vacuklav 44B+ Evolution to autoklaw z dużą komorą (45 cm, pojemność 22 l) i wirnikowa pompa próżniowa chłodzona wodą czynią Vacuklava 44 B+ idealnym autoklawem dla wszystkich szpitali i klinik, które mają co dzień wiele dużych wsadów do sterylizacji. Małe wsady sterylizuje w zaledwie 20 minut w szybkim programie "B" do narzędzi opakowanych. I zaledwie 10 minut w szybkim programie "S" do sterylizacji narzędzi nieopakowanych. Każdy program zawiera frakcjonowaną wstępną próżnię i suszenie. Dopuszczamy ciężkie wsady z wagą do 9 kg. Opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence dopasowuje czas suszenia do każdego wsadu i zapewnia optymalne suszenie w najkrótszym możliwym czasie,
- **Cechy i zalety autoklawu MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 43 B+:**
 - Najszybsze cykle za pomocą opatentowanej technologii podwójnej komory,
 - Opatentowany system DRYtelligence - inteligentne suszenie dla każdego wsadu,
 - Dokumentacja, zwalnianie i śledzenie, duży kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem użytkownika,
 - Długa komora sterylizacyjna dopuszczająca wsady o maksymalnej wadze 9 kg,
 - Przyłącza wodociągowe do chłodzenia silnej i niezawodnej pompy próżniowej,
 - MELAconnect - status urządzenia i postęp programu za pomocą aplikacji na smartfonie
- **Dane techniczne:**
 - Autoklaw klasy B z podłączeniem wodociągowym,
 - Rozmiar komory: G 45 cm x Ø 25 cm,
 - Objętość komory: 23 l,
 - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 46 x 50 x 68 cm,
 - Wysokość z wyświetlaczem: 56 cm,
 - Wielkość załadunku: max. 9 kg narzędzi / 2,5 kg tekstyliów,
 - Waga: 64 kg,
 - Zasilanie: 220-230 V/50-60 Hz,
 - Pobór mocy: 3400 W,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

