



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Procesor kamery KARL STORZ TELECAM DXII z źródłem światła KARL STORZ HALOGEN 250 TWIN (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Procesor KARL STORZ TELECAM DXII:**
 - System kolorów PAL / NTSC,
 - Elektroniczny filtr froskopowy,
 - **Posiada gniazda:**
 - 2 x S-Video (Y/C),
 - 2 x Stereo 3,5 mm (jack),
 - BNC,
 - Procesor wyposażony w kamerę **STORZ TELECAM 20212030 PAL,**
- **Źródło światła KARL STORZ HALOGEN 250 TWIN:**
 - **Storz 250 TWIN** jest halogenowym źródłem światła przystosowanym do endoskopów giętkich,
 - **Specyfikacja techniczna:**
 - Światło halogenowe,
 - 2 żarówki 24 V 250 W,
 - Temperatura barwowa: 3000 K,
 - 3 - stopniowa regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła,
 - Żarówki zabezpieczone dodatkową pokrywką,
 - Manualny wybór żarówki do pracy za pomocą załączonego klucza imbusowego ukrytego pod pokrywą urządzenia,
 - Wejście dla drugiego końca światłowodu chroni przed uszkodzeniem podczas przerwy w pracy,
 - Wykręcane wejście światłowodu pozwala na jego montaż adaptera odpowiadającego światłowodowi innego producenta (**adaptera** **brak w zestawie**),
 - **Foliowany panel sterowania,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Kamera procesora STORZ TELECAM 20212030 PAL,
 - Przewód S-VIDEO,
- Wymiary:
 - Procesor KARL STORZ TELECAM DXII: 30.5 x 24.5 x 8.5 cm,
 - Źródło światła KARL STORZ HALOGEN 250 TWIN: 30.5 x 24.5 x 11 cm,
- Waga całkowita: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

