



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop OLYMPUS LED OCS-2 (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Źródło światła: żarówka LED 50 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Okular: 20x,
 - Powiększenia: Od 7x do 20x,
 - Regulowany rozstaw okularów,
 - **Wbudowany filtr:**
 - Zielony,
 - Neutralny,
 - Swobodnie regulowanie ramie o długości 43 cm,
 - Regulacja wysokości okulary w zakresie w zakresie 25 cm,
- **Kolposkop wyposażony w tor wizyjny:**
 - **Nowe źródło światła AmScope:**
 - Zasilanie 230 V,
 - Żarówka LED 50W,
 - Płynna regulacja natężenia światła,
 - **Monitor SAMSUNG:**
 - Przekątna ekranu: 24",
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080,
 - Matryca: LCD,
 - Czas reakcji: 5 ms,
 - Jasność: 300 cd/m²,
 - **Kamera CANON EOS M3:**
 - Posiada matrycę CMOS 22.3 x 14.9 mm o rozdzielczości 24.2 MP,
 - Duży, jasny ekran dotykowy zapewnia wyraźny obraz,
 - Proste sterowanie funkcjami i doskonała praca w słabym świetle umożliwiają rejestrację wysokiej jakości obrazów,
 - Procesor obrazu: DIGIC 6,
 - Regulacja ostrości: Hybrid CMOS AF II,
 - Czułość ISO: 100 - 12800,
 - Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę,
 - Ekran dotykowy sRGB Clear View LCD II o przekątnej 3",
 - Współczynnik proporcji obrazu 3:2,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, RU, PT, CS, IT, FI, NL, SV, NO, HU, DA, TR, RO, AR,
 - Obsługa kart SD, SDHC, SDXC,
 - Wideo: Full HD, 30 klatek/s,
 - Obrazy: RAW, JPEG,
- Mobilny na 5- ramiennej podstawie jezdnej z kółkami - 3 kółka z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód światłowodowy,
 - Karta micro SD 8GB z adapterem,
 - Karta Wi-Fi,
 - Stacja ładowująca z baterią CANON,
 - Stacja ładowująca z baterią Newell,
- Wymiary:
 - 61 x 135 cm,
- Waga: 56 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

