



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG GE VOLUSON E6 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji austriackiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 800 VA,
- **Voluson E6** to wysokiej klasy ultrasonografem z obrazowaniem trójwymiarowym w czasie rzeczywistym (RealTime 4D). Jest to systemem posiadający oprogramowanie pomiarowe i obliczeniowe mające swoje zastosowanie we wszystkich dziedzinach badań, a w szczególności w położnictwie, ginekologii oraz radiologii,
- **Cechy:**
 - Ergonomiczna budowa, elektronicznie sterowany pulpit, 19" płaski ekran LCD,
 - HD Live,
 - VCI wraz z trybem OmnieView - rozwiązanie optymalizujące rozdzielczość i kontrast uzyskiwanych obrazów przestrzennych w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Tryb OmniView pozwala na wybór dowolnej płaszczyzny o dowolnym kształcie w uzyskanej "objętości",
 - Automatyka pomiarów: Sono NT, Sono IT, Sono Biometria,
 - STIC,
 - TUI (obrazowanie tomograficzne), SRI, B-flow,
 - Anatomiczny M-mode,
 - Współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem 4DView oraz ViewPoint,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Stacjonarne osiowe,
 - Ilość aktywnych portów do podłączenia głowic obrazowych: 4,
 - Obrazowanie harmoniczne THI,
 - Obrazowanie 3D,
 - Obrazowanie 4D,
 - Prezentacja Dopplerowska: (PW/CW/CD/PD/PDD/HPRF),
 - Obrazowanie panoramiczne,
 - Oprogramowanie DICOM,
 - Kolorowy monitor,
 - Przekątna ekranu: 19" cali,
 - Możliwość archiwizacji na wewnętrznym dysku,
 - Możliwość podłączenia do komputera,
 - Wbudowana nagrywarka,
- **Możliwość wyboru menu w języku: DU, NED, EN, FI, FR, DE, IT, JP, NR, ES, SE, CN,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Drukarka SONY UPP-110,
 - Sonda endowaginalna GE IC5-9-D (częstotliwość 4 – 9 MHz),
 - Głowica CONVEX GE RAB6-D (częstotliwość 2 – 9 MHz),
- Wymiary: 60 x 98 x 156 cm,
- Waga: 130 KG
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

