



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa operacyjna sufitowa ALVO 6-01-130 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Lampa operacyjna serii **ALVO 6-01** wykorzystuje diody LED jako źródło światła. Zaprojektowana do oświetlania pola zabiegowego podczas zabiegów i operacji,
- Posiada bardzo dobre, stałe parametry techniczne, niskie promieniowanie cieplne, zapewnia wysoką intensywność światła i współczynnik oddawania barw,
- Równomiernie rozłożone pole oświetlenia można regulować za pomocą wbudowanego panelu sterowania umożliwia szeroką regulację natężenia światła, temperatury barwowej, jasności oraz pracy w trybie oświetlenia endoskopowego,
- Niska waga klosza i zastosowanych w nim uchwytów ułatwia ustawienie odpowiedniej pozycji klosza lampy. Solidna, odporna na czynniki środowiskowe konstrukcja zapewnia łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Natężenie światła (1 m od źródła): 130 000 lux,
  - Regulacja natężenia światła: 5% - 100%,
  - Możliwość regulacji temperatury barwowej: 3700K - 5000K,
  - Średnica pola świetlnego (światła z regulowanym polem): 240 mm. (240-340 mm.),
  - Zakres roboczy: 70 - 140 cm,
  - Głębokość oświetlenia: 120 cm,
  - Wskaźnik oddawania barw Ra: > 93,
  - Wskaźnik oddawania barwy czerwonej [R9]: 93,
  - Temperatura pokrywy głowicy lampy po 60 minutach operacji: 40 °C,
- **Parametry techniczne:**
  - Szerokość maskownicy: 60 cm,
  - Kolumna mocująca o wysokości: 60 cm,
  - 2-segmentowe regulowane ramie o całkowitej długości 192 cm,
  - Możliwość regulacji wysokości ramienia mocującego klosz w zakresie 68 - 152 cm,
  - Swobodna regulacja mocowania lampy w zakresie pionowym oraz poziomym,
  - Możliwość swobodnej regulacji obrotowej klosza w zakresie 200°,
- **W zestawie:**
  - Czasza lampy,
  - 2-segmentowe regulowane ramie,
  - Mocowanie sufitowe,
  - 3x autoklawowalny uchwyt,
  - Maskownica,
  - Transformator,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

