



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa szczelinowa INAMI L-0185 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka halogenowa: 12 V / 50 W,
- **Dane techniczne:**
 - **Mikroskop:**
 - Okular o powiększeniu: 16x,
 - Kąt zbieżności: 13°,
 - Powiększenie 2 stopniowe,
 - Rozstawienie źrenic: 52 – 90 mm.,
 - Odległość ogniskowa: 100 mm.,
 - Regulacja dioptryczna: +8 / -8 D,
 - **Oświetlenie szczelinowe:**
 - Szerokość szczeliny: 0 – 10 mm.,
 - Długość szczeliny: 0 – 10 mm.,
 - Średnice otworów: 0.2 / 1 / 3 / 4 / 6 / 10 mm.,
 - Obrót szczeliny: +/- 90°,
 - Pochylenie szczeliny: 5° / 10° / 15° / 20°,
 - Lampa fiksacyjna: LED,
 - Źródło światła: HALOGEN 12 V / 50 W,
 - Maksymalna intensywność światła: 350.000 Lux,
 - Swobodna regulacja natężenia światła za pomocą pokręta,
 - **Wbudowane filtry:**
 - Kobaltowy niebieski,
 - Filtr absorpcji ciepła,
 - Filtr bez czerwieni,
 - ½ ND wbudowany w okular filtr żółty,
- **Lampa szczelinowa wyposażona elektryczny stolik OPTOPOL:**
 - Możliwość elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 67 – 93 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Elektryczny stolik OPTOPOL,
- Wymiary:
 - Lampy: 55 x 40 x 66 cm
 - Całkowita: 62 x 46 x 136/161 cm,
- Waga:
 - Lampy: 18.5 KG,
 - Całkowita: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

