



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-procesor OLYMPUS VISERA PRO OTV-S7PRO z źródłem światła CLV-180 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Video-procesor obrazu OLYMPUS VISERA OTV-S7PRO:**
- Moc: 150 VA,
- Visera Pro OTV-S7 jest video-procesorem z obrazowaniem HDTV o rozdzielczości, która zapewnia wysoką jakość obrazu podczas endoskopii i laparoskopii,
- **Posiada:**
 - Funkcję White Balance, NBI oraz IRIS,
 - Stopniową regulację kolorów (czerwonego, niebieskiego, chromy) w zakresie: (-8) / 0 / 8,
 - 3 - stopniową elektryczną regulację wzmocnienia obrazu, użyteczną w sytuacji, gdy światło jest niewystarczające z powodu zbyt dużej odległości dystalnego końca endoskopu od badanego obiektu,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Klawiaturę na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Wbudowane między innymi następujące wejścia i wyjścia:**
 - USB 2.0 do podłączenia klawiatury,
 - DIGITAL OUT,
 - HD/SD - 2 szt.,
 - Gniazda do podłączenia monitora, drukarki, komputera PC,
 - Port na kartę pamięci xD,
 - **Źródło światła OLYMPUS CLV-180:**
 - Moc: 500 VA,
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Oświetlenie główne: żarówka ksenonowa MD 631 / 300 W,
 - Oświetlenie awaryjne: żarówka halogenowa 12 V / 35 W,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód LIGHT CONTROL MAJ-1411,
- Wymiary:
 - VIDEO-PROCESORA OTV-S7PRO: 54 x 39 x 10 cm
 - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA OLYMUS CLV-180: 54 x 39 x 16 cm,
- Waga całkowita: 26 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

