



Źródło światła OLYMPUS VISERA CLV-S40 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Światło ksenonowe,
- Foliowany panel sterowania,
- **Żarówki:**
 - Ksenonowa MD-631 o mocy 300 W - oświetlenie główne,
 - Halogenowa o mocy 150 W - oświetlenie awaryjne,
- **Funkcje:**
 - Funkcja WHITE BALANCE - Automatyczny balans bieli,
 - +/- 8 stopni regulacja natężenia światła,
 - Posiada funkcję „freeze”,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 37 x 41 x 14 cm,
- Waga: 11.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

