



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw MELAG VACUKLAV 30-B (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2400 W,
- Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane przez pompę próżniową,
- Elektroniczny wyświetlacz LCD,
- Posiada następujące programy pracy:
  - **Program uniwersalny:**
    - **134°C** - 2,1 bar/3,5 min - narzędzia metalowe opakowane,
  - **Program szybki S:**
    - **134°C** - 2,1 bar/3,5 min - narzędzia metalowe nieopakowane,
  - **Program szybki B:**
    - **134°C** - 2,1 bar/3,5 min - narzędzia metalowe opakowane,
  - **Program prionowy:**
    - **134°C** - 2,1 bar/20 min - narzędzia metalowe opakowane,
- **Program delikatny:**
  - **121°C** - 1,1 bar/15 min - narzędzia opakowane, artykuły gumowe, tekstylia, szło,
- Użytkownik może przeprowadzić dodatkowe kontrole działania autoklawu uruchamiając testy:
  - **Bowie & Dick:** 134°C - 2,2 bar/3,5 min - test na przenikalność pary wodnej,
  - **Test szczelności** - test próżniowy służący do sprawdzenia szczelności autoklawu,
- Gniazdo do rejestratora,
- Alarmy akustyczne,
- Pojemność komory: 17.6 litra,
- Ładowność komory:
  - Narzędzia: do 5 KG,
  - Odzież: do 2 KG,
- **Menu w języku: niemieckim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Demineralizator wody MELADEM 40 + 2 nowe filtry,
  - Nowe 2 tacki perforowane o wymiarach: 30 x 22 x 1.5 cm,
  - Stojak na tacki + uchwyt,
- Wymiary: 43 x 61 x 49 cm,
- Waga: 43 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

