



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Generator pola magnetycznego ISKRA RADIO FREQUENCY GREEN IRF (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji słoweńskiej
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 VA,
- Urządzenie **GREEN IRF** posiada system częstotliwości fal radiowych oparty na technologii CP (pojemnościowej) - technologia CP pozwala na bezbolesne rozgrzanie skóry właściwej i warstwy podskórnej oraz ochłodzenie powierzchni skóry,
- Urządzenie zapewnia głęboki efekt termiczny na skórze właściwej, co prowadzi do obkurczenia włókien kolagenowych i aktywacji fibroblastów. Gwarantuje to poprawę kolorytu skóry i redukcję zmarszczek oraz pomaga zredukować cellulit i miejscowe złogi tłuszczu,
- Bezpieczny i szybki zabieg, który nie wymaga okresu rekonwalescencji,
- **Zastosowanie:**
  - Atonia,
  - Zmarszczki,
  - Cellulit,
  - Złogi tłuszczu,
  - Fizjoterapia,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Częstotliwość:**
    - Medycyna estetyczna: Od 0.8 do 1.5 MHz,
    - Fizjoterapia: Od 0.4 do 1.5 MHz,
  - Regulacja intensywności: Od 10% do 100%,
  - Regulacja czasu operacji: 0.5 – 5.0 sekund,
  - Regulacja czasu pauzy podczas operacji: 0 – 5 sekund,
  - Regulacja czasu zabiegu do 60 minut,
  - Liczba kanałów: 2,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Duży aplikator o średnicy  $\varnothing$  6 cm,
  - Mały aplikator o średnicy  $\varnothing$  4 cm,
  - Dedykowana walizka do akcesoriów,
  - Pasek elastyczny,
  - Elektroda referencyjna – 2 szt.,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Urządzenia: 43 x 60 x 26 cm,
- Waga: 9 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

