



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Generator częstotliwości radiowej wewnętrzny F-CARE SYSTEMS EVRF (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji belgijskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 125 VA,
- Połączenie generatora **EVRF** i izolowanej igły pozwala na dostarczenie bardzo precyzyjnej ilości energii dokładnie w odpowiednie miejsce, co daje oczekiwane rezultaty,
- Moc można mierzyć w zakresie od 1 do 25 W co 1 W. Połączenie tych dwóch ustawień oznacza, że można dostarczać bardzo dokładne dawki energii. Następnie wartości mocy i impulsu są dokładnie utrzymywane przez mikroprocesor i wyświetlane na dotykowym ekranie LCD. Wartości można regulować cyfrowo za pomocą ekranu dotykowego,
- **Korzyści:**
 - Natychmiastowe rezultaty, żyła znika natychmiast,
 - Trwałe rezultaty,
 - Krótki czas zabiegu (mniej niż 30 minut),
 - Można stosować na wszystkich obszarach, w tym na kostkach, kolanach i twarzy,
 - Nie są wymagane żadne opatrunki/bandaże,
 - Dla wszystkich typów skóry,
 - Natychmiastowa ekspozycja na słońce. Równie ważny jest brak skutków ubocznych,
 - Brak depigmentacji,
 - Brak reakcji alergicznych,
 - Brak oparzeń,
 - Brak martwicy,
 - Brak stanu zapalnego,
- **Wbudowane 3 programy:**
 - Przewodny,
 - Cewnik CR12i / CR30i,
 - Cewnik CR45i (Saphena),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Częstotliwość fali: 4 MHz,
 - Maksymalne napięcie wyjściowe: 660 V,
 - Maksymalny czas impulsu 0.8 sekundy,
 - Tryb ciągły,
- **Menu w języku: NR, SE, DE, NL, PT, FR, EN, IT, ES, DK,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Przewód połączeniowy,
- Wymiary: 36 x 28 x 12 cm,
- Waga: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

