



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



NIL liposukcja Infradźwiękowa N.I.L. EVA SP1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji belgijskiej,
- **EVA SP 1** to podstawowy system gamy Eva sp, stworzony dla tych użytkowników, którzy posiadają system do INFILTRACJI (pompa infiltracyjną) oraz ASPIRACJI (silny ssak chirurgiczny),
- **Urządzenie reguluje dopływ sprężonego powietrza** do rękojeści **LIPOMATIC 3**, tym samym umożliwia **infradźwiękową liposukcję z nutacją** (technika NIL®),
- Posiada napęd infradźwiękowy,
- **Zalety urządzenia:**
 - Respektowane są struktury nietłuste,
 - Czas trwania interwencji jest krótszy, podobnie jak ustępowanie pooperacyjne,
 - Praca chirurga jest łatwiejsza i bardziej precyzyjna,
 - Ułatwiony dostęp do trudnych i delikatnych obszarów,
 - Ciało ulega mniejszym urazom (krwiaki, siniaki, zmniejszone obrzęki),
 - Pacjent odczuwa mniejszy ból,
 - System jest łatwy w transporcie,
 - System jest kompatybilny ze sprzętem do lipofillingu NLF System® 1 i 2,
- **W wyposażenie standardowe:**
 - Głowica LIPOMATIC 3 (**możliwość doposażenia w nową głowicę EVAMATIC 5 za dodatkową opłatą**),
 - 1x Złącznik nożny,
 - 5x Wąż ciśnieniowy,
 - 5x Wąż do ssaka,
 - **6x Kaniula:**
 - 1x Mercedes 4x300,
 - 1x 3G Accelerator 3x250,
 - 1x 3G Accelerator 3x150,
 - 1x Viterbo 4x250,
 - 1x Infiltration 2.5x200,
 - 1x Infiltration 2.5x300,
 - 1x Klucz do regulacji kaniul,
 - 1x Elektryczny kabel zasilający,
 - 1x Klucz czyszczący,
 - 1x Olej Lipomatic ® (100ml),
 - Napęd infradźwiękowy,
 - System kontroli,
 - Zestaw kaniul, akcesoria,
 - System bezpieczeństwa,
- **Za dodatkową opłatą możliwość doposażania urządzenia w:**
 - [Kompresor DK50 2V Silent S DRY Monsun - w obudowie wyciszającej i z osuszaczem.](#)
 - [Kompresor DK50 2V DRY Monsun - bez obudowy z osuszaczem.](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF2 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF1 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu MEDELA \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - Materiały zużywalne,
- **Dane techniczne :**
 - Napęd infradźwiękowy,
 - Łatwa możliwość transportu,
 - Zasilanie:
 - 4A dla zasilania 200 / 240V,
 - 8A dla zasilania 100 / 115V~,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Złącznik nożny,
- Wymiary urządzenia: 42 x 36 x 21 cm,
- Waga: 4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

