



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Elektryczny wózek inwalidzki ASM-ELECTRIC ASMEDI (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2024 r.),
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 24 V / 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ASM Electric** to elektryczny wózek inwalidzki, który posiada wydajny silnik z zasięgiem do 20 km na jednym ładowaniu. Doskonale radzi sobie zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie,
- Niewielkie rozmiary oraz łatwość składania i rozkładania ułatwia przemieszczanie się. Panel sterowania posiada przycisk włączający, podświetlenie przycisków, uniwersalny joystick, klakson,
- Wózek wyposażony jest w bezpieczny i niezwodny hamulec elektroniczny oraz baterię kwasowo-ołowiową. System anty-wywrotny sprawia, że poruszanie na tym wózku jest w pełni bezpieczne,
- Każdy z elementów zapewnia wysoką jakość, wygodę i bezpieczeństwo czyniąc produkt idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortu i niezawodności,
- **Cechy:**
 - Każdy z elementów zapewnia wysoką jakość, wygodę i bezpieczeństwo czyniąc produkt idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortu i niezawodności,
 - Składane rama oraz oparcie ułatwiają transport i przechowywanie, oszczędzając miejsce,
 - Podłokietnik z podkładką PU są trwałe i łatwe w utrzymaniu w czystości,
 - Przewiewna i trwała poduszka siedziska oraz oparcia zwiększa wygodę użytkownika,
 - Przewiewna podstawa z tkaniny Oxford z tkaniną siatkową gwarantuje komfort termiczny, zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza,
 - Pas bezpieczeństwa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa,
 - Odchylane podłokietniki umożliwiają wygodne przesiadanie się z wózka na łóżko,
 - Składane podnóżki z paskiem na tydki zapewniają wygodne wsparcie dla nóg i łatwe przechowywanie po złożeniu,
- **Specyfikacja:**
 - Uniwersalny kontroler kołyskowy pozwala na wygodną regulację pozycji urządzenia, z możliwością wymiany lewej i prawej strony,
 - Silnik o dużej prędkości 250 W 2 szybka i wydajna praca urządzenia, zapewniająca efektywność działania,
 - Hamulec elektroniczny zapewnia precyzyjne kontrolowanie prędkości i bezpieczeństwo użytkownika,
 - Tryb zasilania i ręczny daje możliwość dopasowania trybu pracy w zależności od potrzeb użytkownika,
 - Zakres: 20 km $\pm 10\%$ * zapewnia wystarczający zasięg do codziennego użytku,
 - Maksymalna prędkość: 6 km/h umożliwia komfortową jazdę w różnych warunkach,
 - Przednie koło: 8-calowa opona pełna PU oraz Tylnie koło: 12-calowa opona pneumatyczna gwarantują trwałość i komfort jazdy,
 - Akumulator kwasowo-ołowiowy (24 V / 12 Ah) zapewnia długotrwałą pracę na jednym ładowaniu, redukując częstotliwość doładowań,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Zasilacz z przewodem zasilającym,
- Wymiary:
 - Całkowite: 63 x 98 x 91.5 cm,
 - Siedzisko: 44 x 43 cm,
- Maksymalny udźwig: 100 KG,
- Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

