



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG PHILIPS iE33 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1010 VA,
- **USG Philips iE33** to kompleksowy system obrazowania ultrasonograficznego z ustawieniami kardiologicznymi i klinicznymi oraz przyjaznym dla użytkownika interfejsem,
- **USG iE33** odpowiada na potrzeby kliniczne pacjentów z chorobami serca, takimi jak niewydolność serca oraz choroby naczyń i wrodzone wady serca,
- Znakomita jakość obrazu stanowi podstawę wysokiej dokładności pomiarów i oceny ilościowej, co z kolei przyspiesza i zwiększa trafność diagnozowania,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Monitor LCD 20" cali,
 - Swobodnie regulowany główny monitor w zakresie obrotu na boki oraz wysokości (120 - 145 cm),
 - Swobodnie regulowana konsola sterująca w zakresie wysokości,
 - Do 500 kl./s (fps) w 2D - (zależnie od sondy),
 - Szybkość klatek w kolorze do 250 kl./s (fps) - (zależna od sondy),
 - Wstępne przetwarzanie,
 - Przetwarzanie końcowe,
 - Głębokość wyświetlania od 2 do 30 cm (min./maks. - w zależności od sondy),
 - Możliwość wybrania zakresu dynamiki,
 - Regulowana ostrość transmisji,
 - >100 konfigurowalnych ustawień wstępnych,
 - 3 porty na sondy,
- **Tryby obrazowania:**
 - 2D,
 - M-Mode,
- **Tryby dopplera:**
 - Wysoka liczba klatek na sekundę przepływ kolorów,
 - Prędkość Dopplera Kolorowego,
 - Mapowanie przepływu kolorów,
 - Energia Dopplera Kolorowego,
 - Kolorowy Doppler Mocy,
 - Kierunkowy kolorowy doppler mocy,
 - Obrazowanie kierunkowe tkanek (DTI),
 - Fala pulsacyjna (PW) TAK,
 - Fala ciągła (CW),
- **Skanowanie liniowe:**
 - Do 1024 linii, w zależności od przetwornika i trybu,
- **Odcienie szarości:**
 - 255 w trybie 2D, M-mode i Doppler,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **Urządzenie mobilne na 4 kółkach z wbudowanym centralnym hamulcem,**
- **Urządzenie posiada widoczne ślady użytkowania w postaci małych pęknięć przy łączeniu monitorów (nie wpływa to na komfort użytkowania),**
- **W zestawie:**
 - Głowica PHILIPS D2cwc (Dedykowany tryb 2 MHz ciągły Doppler),
 - Głowica PHILIPS CONVEX C5-2 (częstotliwość od 2 do 5.0 MHz),
 - Głowica PHILIPS LINIOWA L11-3 (częstotliwość od 3.7 do 9.6 MHz),
 - Głowica PHILIPS PureWave S5-1 (częstotliwość od 1 do 5 MHz),
 - Drukarka SONY UP-D897,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 56 x 113 x 166.5 cm,
- Waga: 164 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

