



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa szczelinowa z tonometrem (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka halogenowa: 12 V / 30 W,
- **Dane techniczne:**
 - **Mikroskop:**
 - Okular o powiększeniu: 12.5x,
 - Regulacja dioptryczna: +3 / -5 D,
 - Swobodna regulacja rozstawu okularów,
 - **Oświetlenie szczelinowe:**
 - **Szerokość szczeliny:**
 - Średnica szczeliny: 0.2 / 1 / 3 / 4 / 6 / 10 mm,
 - Obrót szczeliny: +/- 90°,
 - Regulacja pionowa: 20 mm.,
 - Źródło światła: HALOGEN 12 V / 50 W,
 - Maksymalna intensywność światła: 350.000 Lux,
 - Swobodna regulacja natężenia światła za pomocą pokręta,
 - **Wbudowany filtry:**
 - Filtr niebieski,
 - Filtr bez czerwieni (zielony),
 - Neutralny,
 - Jasny,
 - Wbudowany punkt fiksacyjny,
 - Lampa szczelinowa wyposażona w **TONOMETR KEELER 2414-P-5000,**
- Lampa szczelinowa umieszczona na mobilnym stoliku **HAAG-STREIT** z manualną regulacją wysokości blatu w zakresie 74 - 90 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - TONOMETR KEELER 2414-P-5000,
- Wymiary całkowite: 66 x 43 x 140/170 cm,
- Waga: 40 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

