



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ręczna lampa szczelinowa CARL ZEISS HSO-10 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: OSRAM 6 V / 10 W,
- Lampa szczelinowa **CARL ZEISS HSO-10** służy do badania przedniego oraz tylnego odcinka oka,
- Lampa posiada prowadnicę łuku umożliwiającą swobodne przesuwanie okularu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ogniskowa (f): 125,
 - Regulacja dioptryczna +/- 3 D,
 - Rozstaw okularów: 55 – 75 (20 mm.),
 - **Wbudowane filtry:**
 - Neutralny,
 - Niebieski,
 - Zielony,
 - **Możliwość regulacji ustawienia kształtu światła:**
 - Okrągłe,
 - Słupkowa wiązka światła w dwóch szerokościach,
 - Swobodna regulacja wielkości wiązki światła,
 - Swobodna 9-stopniowa regulacja natężenia światła,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz,
 - Dedykowana walizka do transportu,
 - 2 szt. kluczyk do walizki,
 - Zapasowa żarówka 6 V/ 10 W,
- Waga: 1.25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

