



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Autorefraktometr z keratometrem CARL ZEISS VISUREF 100 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 90 VA,
- **CARL ZEISS VISUREF 100** zapewnia precyzyjne oraz niezawodne wykonywanie badania źrenicy oraz tęczówki oka,
- **Cechy:**
 - Dokładne i wiarygodne badanie w wysokiej jakości,
 - Wygoda pomiaru i obsługi,
 - Przejrzyste informacje i przejrzysta widoczność analizy danych,
 - Komfort pacjenta dzięki ergonomicznej konstrukcji,
- **Wbudowane 4 tryby pracy:**
 - Refrakcja i keratometria połączona (RK),
 - Refrakcja (REF),
 - Keratometria (KER),
 - Krzywizna podstawowa soczewki kontaktowej (CLBC),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Zakres pomiaru refrakcji:**
 - Sfera: od -25.00 D do +25.00 D.,
 - Cylinder: od 0.00 D do ± 10.00 D.,
 - Oś cylindra: 0° do 180°. (regulacja stopniowa),
 - Odległość wierzchołkowa (VD): 0.0 / 10.0 / 12.0 / 13.5 / 15.0 mm.,
 - Odległość od źrenicy: 10 – 85 mm.,
 - Minimalna średnica źrenicy: 2 mm.,
 - **Zakres pomiaru keratometrii:**
 - Krzywizna rogówki: Od 5.00 do 10.2 mm (regulacja stopniowa),
 - Refrakcja rogówki: Od 33 D. do 67.5 D. (regulacja 0.12 / 0.25 D.),
 - Astygmatyzm rogówkowy: Od 0 D. do - 15 D. (regulacja 0.12 / 0.25 D.),
 - Oś cylindra: 0° do 180°. (regulacja stopniowa),
 - Średnica rogówki: Od 2.0 do 12.0 mm. (regulacja stopniowa),
 - Regulacja podbródka w zakresie: 6.5 cm,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
 - **Wbudowane złącza:**
 - RS232,
 - USB,
 - VIDEO,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 27.5 x 52.5 x 45 cm,
- Waga: 18 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

