



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator do wentylacji dyszowej ACUTRONIC MONSOON III (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej, (2018 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowe wbudowane akumulatory,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 W,
- Duży, 9-calowy ekran dotykowy pokazujący parametry pacjenta, graficzny przebieg fali, poziomy i limity ciśnienia,
- Większe bezpieczeństwo i niezawodność dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu,
- Regulowany przepływ objęściowy umożliwia wstępne natlenienie pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym i wentylację pomocniczą,
- **Cechy:**
 - Duży, 9-calowy, odłączany ekran dotykowy pokazujący parametry pacjenta, graficzny przebieg fali, poziomy i limity ciśnienia,
 - Wyświetlana dostarczona objętość oddechowa i objętość minutowa,
 - Regulowany przepływ objęściowy umożliwia wstępne natlenienie pacjentów przed zabiegiem i wentylację pomocniczą,
 - Większe bezpieczeństwo i niezawodność dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu,
 - PIP i PP limit alarmu / odcięcie wysokiego ciśnienia,
 - Monitorowanie ciśnienia MAP, EEP, PIP, PP wyświetlane na ekranie w celu łatwego przeglądania,
- **Wyświetlane i mierzone ustawienia:**
 - Częstotliwość,
 - Czas inspiracji,
 - Pauza Ciśnienie,
 - Ciśnienie napędowe,
 - FiO2,
 - Telewizja / MV,
 - PIP / MAPA / EEP,
 - Nawilżanie,
 - Przepływ objęściowy,
- **Alarmy:**
 - Ciśnienie pauzy (PP),
 - Ciśnienie szczytowe (PIP),
 - WYŁ. - 101 cmH2O,
 - 1 - 101 cmH2O,
- **Ustawienia parametrów:**
 - Częstotliwość: 12 - 150 CPM,
 - Czas wdechu: 20 - 60%,
 - Fio2: 21 - 100% tlenu,
 - Ciśnienie napędowe: 5 - 40 PSI,
 - Przepływ gazu pomocniczego: 0 - 70 lpm.,
 - Nawilżanie: 0 - 100%,
- **Oprzężowanie umieszczone na mobilnym wózku PRO-CART,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: GER, ENG, FR, IT, SWE, PL, HUN, RUS, CS,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewody powietrzne zasilające w gazy,
- **Możliwość doposażenia w materiały zużywalne za dodatkową opłatą,**
- **Wymiary:**
 - Respiratora: 42 x 39 x 19 cm,
 - Całkowite: 46 x 70 x 105 cm,
- **Waga całkowita: 40 KG,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

