



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autorefraktometr-keratometr TOPCON KR-8100P (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- Wyświetlacz CRT o przekątnej ekranu 5" cali,
- **KR-8100P** jest urządzeniem do obiektywnego pomiaru refrakcji wśród autorefraktometrów Topcon. Takie funkcje jak obiektywny pomiar refrakcji, centralny i peryferyjny pomiar krzywizny rogówki, jak również topografia rogówki zostały połączone w jednym urządzeniu. Dedykowane oprogramowanie pozwala na ocenę całej przedniej powierzchni rogówki, na dopasowanie soczewek kontaktowych oraz na przeprowadzenie przed- i pooperacyjnych badań. Urządzenie jest w pełni automatyczne,
- Posiada następujące możliwości diagnostyczne:
- **Refrakcja:**
  - Opcja mierzenia w soczewkach kontaktowych,
  - PD pacjenta,
  - VD pacjenta – 0/12/13.5 mm,
- Cylindry (CYL): 0 do  $\pm 8D$  w kroku 0.25D (dostępny krok 0.12D),
- Sfera (SPH): -25 do +22D w kroku 0.25D (dostępny krok 0.12D),
- Axis: 1° do 180° w kroku 1° (dostępny krok 5°),
  - Forma cylindrów +/-mix,
  - Minimalna wielkość źrenicy: 2 mm,
- **Keratometr** (średnica rogówki, źrenicy i soczewek kontaktowych):
  - Promień krzywizny: 5 do 10 mm,
  - Wskaźnik załamania światła: 1.3375,
  - Refrakcja rogówki: Od 33.75 do 67.50 D,
  - Astygmatyzm rogówki: 0 D  $\sim \pm 10$  D,
  - Kąt osiowy astygmatyzmu rogówki: od 0° do 180°,
  - Obszar pomiarowy: 3 mm o promieniu 7.7 mm,
- Posiada wbudowaną drukarkę termiczną,
- Manualna regulacja czaszy w dżojstiku w zakresie 28 mm.,
- Ręczna regulacja podbródka w zakresie 8.5 cm,
- Automatyczne wyłączanie po pozostawieniu nieużywania na 10 minut,
- **Port wyjściowy:**
  - RS232C,
  - Video-out,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 27.5 x 47.5 x 50 cm,
- Waga: 21 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

