



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop CARL ZEISS OPMI 1-FC (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji niemieckiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - **o OPMI 1-FC jest mobilnym kolposkopem, wyposażonym w kamerę,**
 - **o Specyfikacja:**
 - Źródło światła: żarówka halogenowa 12V 100W,
 - Płynna regulacja natężenia światła,
 - Światłowód,
 - Powiększenia: 0.4 / 0.6 / 1 / 1.6 / 2.5,
 - Ogniskowa: $f = 250$,
 - Okular x12.5 z płynną regulacją rozstawu,
 - Wbudowany filtr zielony,
 - Płynna regulacja natężenia światła za pomocą pokrętki,
 - § Płynna manualna regulacja wysokości okularu na ramieniu w zakresie: 50 – 150 cm,
 - **Kolposkop rozbudowany o tor wizyjny, w skład którego wchodzi:**
 - **Kamera CANON Model EOS M3:**
 - Posiada matrycę CMOS 22,3 x 14,9 mm o rozdzielczości 24,2 MP,
 - Duży, jasny ekran dotykowy zapewnia wyraźny obraz,
 - Proste sterowanie funkcjami i doskonała praca w słabym świetle umożliwiają rejestrację wysokiej jakości obrazów,
 - Procesor obrazu: DIGIC 6,
 - Regulacja ostrości: Hybrid CMOS AF II,
 - Czułość ISO: 100 - 12800,
 - Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę,
 - Ekran dotykowy sRGB Clear View LCD II o przekątnej 3",
 - Współczynnik proporcji obrazu 3:2,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, RU, PT, CS, IT, FI, NL, SV, NO, HU, DA, TR, RO, AR,
 - Obsługa kart SD, SDHC, SDXC,
 - Wideo: Full HD, 30 klatek/s,
 - Obrazy: RAW, JPEG,
 - **Monitor PHILIPS:**
 - Przekątna ekranu: 21.5" cali,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px.,
 - Matryca: LED TN,
 - Mobilny, na 5 - ramiennej podstawie jezdnej z kółkami, w tym 2 z hamulcem,
 - **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Bateria CANON do aparatu 7.5 Wh,
 - Ładowarka CANON LC-E17E,
 - Ładowarka USB SMART CHARGER ,
 - Karta pamięci 16 GB SDHC,
 - Karta Wi-Fi,
- Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (PDF),
- Gabaryt ogólny: 90 x 65 x 132 cm,
 - Waga: 60 KG,
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

