



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna EPPENDORF CENTRIFUGE 5415C (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 W,
- **Eppendorf 5415C** to kompaktowa, cicho pracująca wirówka, która osiąga maksymalną prędkość 14.000 obr./min i RCF 16.000 x g w ciągu dziesięciu sekund. Całkowity czas wirowania jest kontrolowany przez wbudowany 30-minutowy timer, który automatycznie wyłącza urządzenie.
- **Wirówka 5415C** posiada mikroprocesorową kontrolę funkcji operacyjnych, która pozwala na pracę w bardzo krótkich czasach wirowania. Lampka kontrolna LED włącza się i wyłącza w odstępach 1-sekundowych w celu zliczania,
- **Eppendorf** posiada również wyłącznik bezpieczeństwa, który uniemożliwia uruchomienie wirówki przy otwartej pokrywie oraz blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega otwarciu pokrywy podczas pracy wirówki. Zakryty, szybko zwalniany rotor o stałym kącie w modelu 5415C zapewnia lepszą kontrolę aerozoli i mieści do osiemnastu probówek 1,5-2,0 ml. Wirówka zatrzymuje się w ciągu 12 sekund,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość obrotowa regulowana bezstopniowo w zakresie: od 1.000 do 14.000 obr./min,
 - Prędkość maksymalna: 14.000 obr./min,
 - Maksymalny RCF: 16.000 x g,
 - Zegar: 30 min,
 - Czas przyspieszenia: około 10 sekund,
 - Czas zwalniania: ok. 12 sekund,
 - **Wirnik:**
 - 18-miejscowy rotor F-45-18-11 na probówki 1.5 / 2.0 ml,
 - Średnica otworu: 11 mm,
 - Kąt otworu: 45°,
 - Max. obciążenie na otwór: 4.2 g,
 - Max. prędkość obrotowa: 14.000 obr/min,
 - Max. siła odśrodkowa: RCF = 16.000,
 - Wartość K dla rotora: k = 469 h,
 - Max. dopuszczalna gęstość cieczy: 1.2 g-ml-1,
- Dokładne sterowanie prędkością, przyspieszaniem i hamowaniem za pomocą mikroprocesora,
- 30 min. zegar i przycisk chwilowy do krótkich wirowań,
- Bezpieczna pokrywa uniemożliwia pracę przy otwartej wirówce,
- **W zestawie:**
 - Rotor F-45-18-11,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 29 x 21 x 28 cm,
- Waga: 8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

