



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop CARL ZEISS KSK 150-FC (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- **ZEISS KSK 150-FC** jest mobilnym kolposkopem wyposażonym w tor wizyjny,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12V / 100W,
- Płynna regulacja natężenia światła,
- Światłowód,
- Filtr zielony,
- Powiększenie: 0,4x, 0,6x, 1x, 1,6x, 2,5x,
- Ogniskowa (f): 300,
- Okular: 10x,
- **Płynna regulacja:**
 - Wysokości okularu w zakresie 74 -120 cm,
 - Rozstawu okularów za pomocą pokręteł,
- Na ramieniu pantograficznym umieszczone są pokręta blokujące je w wybranej pozycji,
- **Kolposkop rozbudowany o tor wizyjny, w skład którego wchodzi:**
 - **Kamera CANON Model EOS M3:**
 - Posiada matrycę CMOS 22.3 x 14.9 mm o rozdzielczości 24.2 MP,
 - Duży, jasny ekran dotykowy zapewnia wyraźny obraz,
 - Proste sterowanie funkcjami i doskonała praca w słabym świetle umożliwiają rejestrację wysokiej jakości obrazów,
 - Procesor obrazu: DIGIC 6,
 - Regulacja ostrości: Hybrid CMOS AF II,
 - Czułość ISO: 100 - 12800,
 - Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę,
 - Ekran dotykowy sRGB Clear View LCD II o przekątnej 3",
 - Współczynnik proporcji obrazu 3:2,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, RU, PT, CS, IT, FI, NL, SV, NO, HU, DA, TR, RO, AR,
 - Obsługa kart SD, SDHC, SDXC,
 - Wideo: Full HD, 30 klatek/s,
 - Obrazy: RAW, JPEG,
 - **Monitor BENQ GW2490-B:**
 - Rozmiar ekranu: 23.8" cala,
 - Format ekrany: 16:9,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px.,
 - Częstotliwość odświeżania: 100 Hz,
 - Czas reakcji: 5 ms,
 - Jasność ekranu: 250 cd/m2,
 - Kontrast: 1300:1,
 - **Złącza:**
 - DisplayPort x 1,
 - HDMI 1.4 x 2,
 - Audio,
- **Konstrukcja działająca na mobilnej podstawie wyposażonej w 5 kółek (2 hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Bateria LP-E17 NEWELL do aparatu 7.2 V / 950 mAh,
 - Karta microSD 32GB z adapterem,
 - Adapter SDHC + wi-fi,
 - Ładowarka CANON LC-E17C,
 - Ładowarka USB Newell LP-E17,
 - Instrukcja obsługi kolposkopu w języku angielskim (PDF),
- Wymiary:
 - Ogólny: 90 x 65 x 132 cm,
- Waga: 57 KG,
- Kat 07,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

