



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit stomatologiczny ADEC 1040 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka zostanie wymieniona na nową w kolorze wybranym przez klienta z naszego wzornika kolorów,**
- Unit stomatologiczny **ADEC 1040** to kompaktowy, ergonomiczny unit stomatologiczny z napędem elektromechanicznym,
- **Stolik operatora fotela umieszczony na ramieniu pantograficznym:**
 - 5 górnych rękawów silikonowych:
 - Dmuchawka wodno-powietrzna (trójdrożna),
 - Mikromotor (ze światłem) **NSK Ti205L** (prędkość obrotowa: 18.000 – 22.000 RPM),
 - **Turbina NSK Ti-MAX X600L:**
 - Światłowód ze szkła komórkowego,
 - Łożyska ceramiczne,
 - System czystej główki,
 - Mikrofiltr,
 - Wymiana wiertel przyciskiem,
 - Na szybkołączkę **LED (NSK PTL-CL-LED),**
 - Rękojeść do skalera **WOODPECKER** (autoklawowalna 135°) – posiada 4 końcówki oraz klucz,
 - Lampa polimeryzacyjna **TOP LIGHT,**
 - Płynne sterowanie pracą końcówek pneumatycznych za pomocą sterownika nożnego,
 - Swobodnie wysuwana manualnie taca pomocnicza operatora fotela,
- Lampa operatora **MOCOM 12 V / 50 W** z możliwością swobodnej regulacji w pionie oraz poziomie,
- **Elektryczna regulacja fotela za pomocą sterownika nożnego:**
 - Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 48 – 75 cm,
 - Przechył oparcia pleców: -15° / 0° / 70° (automatyczna synchronizacja oparcia siedziska),
 - 4 zaprogramowane funkcje pacjenta na sterowniku nożnym,
 - Możliwość rozłożenia fotela do pozycji Trendelenburga,
- Swobodnie manualnie regulowana wysokość zagłówek oraz jego przechył,
- **W zestawie:**
 - Turbina NSK Ti-MAX X600L,
 - Mikromotor (ze światłem) NSK Ti205L,
 - Szybkołączka NSK PTL-CL-LED,
 - Rękojeść do skalera WOODPECKER(4 końcówki oraz klucz),
 - Lampa polimeryzacyjna TOP LIGHT,
 - Dmuchawka wodno-powietrzna (trójdrożna),
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 20 x 18 cm,
 - Oparcia pleców: 65 x 45 cm,
 - Siedziska: 58 x 120 cm,
 - Całkowite: 90 x 130 x 194 cm,
- Waga: 170 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

