



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG FUKUDA DENISHI CARDIMAX FX-7402 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany nowy akumulator 3800 mAh / 9.6 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Aparat jest idealny do prywatnych praktyk i gabinetów lekarskich, wyposażony w ekran LCD ułatwiający obsługę i klawisze membranowe,
- **Cechy:**
 - Przezroczysty, dotykowy wyświetlacz EKG,
 - Wbudowana pamięć i 12 odprowadzeń z przebiegami EKG w czasie rzeczywistym,
 - Format zapisu w formacie A4,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wyświetlacz LCD 320 x 240 px.,
 - Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych,
 - Czułość badań: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1.2 cm/mV – albo automatyczna,
 - Prędkość zapisu: 5 / 10 / 25 / 50 mm/s,
 - Filtry cyfrowe: Od 0.05 do 150 Hz,
 - **Operacje pomiarowe:**
 - Heart Rate / R-R time / P-R time / QRS time / QT time / Qtc / Electrical Axis / SV1 / RV5(6),
 - Pomiar tętna: Od 20 do 300 bpm (dokładność +/- 2 bpm),
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, IT, ESP,**
- **Oprzężenie umieszczone na mobilnym wózku:**
 - Półka przeznaczona na akcesoria,
 - Wbudowane 3 gniazda do zasilania osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Dedykowany wózek,
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
- Wymiary całkowite: 45 x 40 x 95 cm,
- Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

