



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat EKG ASPEL ASCARD MR.GREY (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane nowy akumulatory,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja:**
  - Automatyczna analiza i interpretacja,
  - Praca w trybie Auto lub Manual
  - Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera,
  - Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna,
  - Kolorowy ekran dotykowy (5.7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu,
  - Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG,
  - Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru: 112 mm.),
  - Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4,
  - Czułość: 2.5/5/10/20 mm/mV,
  - Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s.,
  - Proste zakładanie papieru (Easy load),
  - Baza pacjentów i badań,
  - Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive),
  - Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału,
  - Detekcja stymulatora serca,
  - Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu,
  - Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń,
  - Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego,
  - Cyfrowy filtr płływania izolacji zasilanie sieciowo-akumulatorowe,
  - Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora,
  - Menu wyświetlane na ekranie,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim, polskim,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
- Wymiary: 25 x 20 x 5 cm,
- Waga: 1.3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

