



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górńska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny SONY TRINITRON PVM-20M2MDU (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Cechy urządzenia:**
 - Szeroki zakres zastosowań medycznych, zwłaszcza w mikrochirurgii i endoskopii – opcja overscan pozwala na zoom bez konieczności wymiany obiektywu,
 - Kolorowy monitor 20" CRT z fosforem P-22,
 - Możliwość regulacji parametrów za pomocą pokręteł: jasności, apertury, chromy, fazy, kontrastu, głośności,
 - Ustawienia obrazu mogą być zapisane w pamięci urządzenia w celu ich późniejszego przywołania,
 - Posiada ciemno zabarwiony kineskop dla uzyskania obrazu o wysokim kontraście,
 - Wbudowany obwód sprzężenia zwrotnego prądu wiązki zapewnia stabilny balans bieli i minimalizuje wahania temperatury barwowej,
 - Lepsze odwzorowanie kolorów poprzez nałożenie na siebie obrazów z dwóch urządzeń lub przełączanie między nimi dzięki trybowi podziału RGB,
 - Posiada uchwyty do przenoszenia, menu ekranowe, wbudowany wzmacniacz audio oraz głośnik,
- **Specyfikacja:**
 - Rozmiar widocznego obrazu 19" cali,
 - **Synchronizacja:**
 - CSYNC,
 - Synchronizacja na zielonym,
 - Synchronizacja przez kompozyt,
 - Synchronizacja na luminacji,
 - Rozdzielczości natywne: 240p / 480i / 288p / 576i,
 - Liczba wierszy: 600 TVL,
 - Zakres skanowania poziomego: 15 kHz,
 - Zakres skanowania pionowego: 60 Hz,
 - Formaty: NTSC / PAL / NTSC 4.45 / SECAM,
 - **Wyposażony w różnego rodzaju wyjścia i wejścia:**
 - **LINE A:** Video IN-OUT, Audio IN-OUT,
 - **LINE B:** Y/C IN-OUT, Audio IN-OUT,
 - **RGB/COMPONENT:** A (R/R-Y IN-OUT, G/Y IN-OUT, B-BY IN-OUT, AUDIO IN-OUT, EXT SYNC IN-OUT), B (R/R-Y IN, G/Y IN, B/B-Y IN, AUDIO IN, EXT SYNC IN),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Wymiary: 45 x 45 x 51 cm,
 - Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



