



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel laryngologiczny SMR MAXI SELECT S2800000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Fotel SMR MAXI SELECT** jest fotelem wielofunkcyjnym idealnie sprawdzającym się w gabinetach okulistycznych, laryngologicznych, oraz poprzez wbudowane funkcje może posłużyć jako fotel zabiegowy,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczne sterowanie fotela poprzez wbudowany obustronny panel boczny:**
 - Przechył oparcia fotela w zakresie (automatyczna synchronizacja oparcia nóg wraz z oparciem pleców): 80° / 0° / -8°,
 - Regulacja wysokości fotela w zakresie: 53 - 96 cm,
 - Możliwość ustawienia fotela w pozycji leżącej,
 - Wbudowany programowalny przycisk z możliwością przypisania wybranej pozycji,
 - Wbudowany przycisk z zaprogramowaną pozycją siedzącą,
 - Elektryczna blokada obrotu fotela wokół własnej osi,
 - **Funkcje manualne:**
 - Obustronne chowane podłokietniki,
 - Możliwość obrotu fotela wokół własnej osi w zakresie 270°,
 - Swobodna regulacja zagłówek pacjenta,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 25 x 23 cm,
 - Oparcia pleców: 48 x 60 cm,
 - Siedziska: 50 x 45 cm,
 - Oparcia nóg: 42 x 32 cm,
 - Stopnia pacjenta: 28 x 21 cm,
 - Całkowite: 80 x 75 x 110/153 cm,
- Waga: 120 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

