



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-procesor OLYMPUS CV 145 ze źródłem światła CLE-145 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- W skład zestawu wchodzi:
 - **Procesor obrazu OLYMPUS Model CV-145 EVIS EXERA:**
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Automatyczna kontrola balansu bieli,
 - **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
 - MONITOR REMOTE,
 - PRINTER REMOTE, D. FILE REMOTE,
 - USB 2.0 - 2 szt do podłączenia klawiatury,
 - MONITOR OUT,
 - COMP OUT,
 - RGB OUT,
 - Y/C OUT,
 - LIGHT CONTROL,
 - Posiada funkcję FREEZE,
 - Elektroniczne wyostrzenie krawędzi obrazów endoskopowych poprawia obrazowanie i diagnostykę,
 - Możliwość regulacji nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
 - Foliowany panel sterowania,
 - **Źródło światła OLYMPUS Model CLE-145 EVIS EXERA:**
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz.,
 - **Specyfikacja:**
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Oświetlenie główne i awaryjne: 2 żarówki halogenowe 150 W,
 - Łatwy dostęp do żarówki z boku urządzenia,
 - Żywotność lampy: ok. 50 h przy stałym użytkowaniu,
 - Możliwość sterowania przysłoną,
 - Posiada port LIGHT CONTROL,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Automatyczna lub manualna regulacja jasności obrazu,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
- **W zestawie:**
 - 2 szt. przewód zasilający,
 - Przewodowa klawiatura OLYMPUS MAJ-844,
 - Przewód PIGTAIL MAJ-843,
 - Przewód LIGHT-CONTROL MH-966,
- **Wymiary:**
 - OLYMPUS CV-145: 46 x 36.5 x 7.5 cm,
 - OLYMPUS CLE-145: 46 x 36.5 x 15 cm,
- **Waga:**
 - OLYMPUS CV-145: 8 KG,
 - OLYMPUS CLE-145: 13 KG,
- Kat 05,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

