



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser mikroigłowy RF ASHLEY (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- Laser ASHLEY koreańskiej firmy IDS dzięki wykorzystaniu izolowanych mikroigieł działa termicznie tylko na zadanej głębokości skóry i nie uszkadza naskórka. Efektem tego są bardzo dobre wyniki w leczeniu rozstępów i blizn,
- Urządzenie służy do termicznego, punktowego uszkadzania skóry właściwej, z pominięciem termicznego uszkodzenia naskórka. Jest to możliwe, dzięki końcówce z izolowanymi lub nieizolowanymi igłami automatycznie wkluwanymi w skórę na ustawioną głębokość, podającymi energię prądu RF tylko pod powierzchnią skóry, w warstwie o grubości ok. 0.5mm (zależnej od ustawionej energii),
- **Cechy:**
 - Możliwość wytworzenia mikrouszkodzeń skóry na większych głębokościach (do 4mm), niedostępnych dla laserów frakcyjnych (do 1-2mm),
 - Możliwość wytworzenia mikrouszkodzeń skóry na różnych głębokościach w jednym zabiegu (np. 1mm + 1.5mm + 2mm),
 - Bardzo krótki czas gojenia i znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia przebarwień pozapalnych,
- **Zastosowanie:**
 - Ujędrnianie i poprawa napięcia skóry,
 - Redukcja porów i zmarszczek,
 - Redukcja blizn,
- **Specyfikacja:**
 - Dwie częstotliwości pracy 1 i 2 MHz,
 - Głębokość działania regulowana od 0.5mm do 4mm co 0.1mm,
 - Dwa tryby pracy ręczny i automatyczny z pojedynczym lub podwójnym impulsem,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

